

MOBIL SATELLITSTATION - MSU – CDE II/VMS II-DC



Lagafors® Mobile Satellite Unit, MSU, möjliggör för kunden att placera en satellit station (VMS II DC) på en rostfri vagn, för anslutning till ett antal uttagsposter. Enheten tillhandahåller vattenspolning, kemapplisering och desinficering, i utrymmen som kanske inte motiverar en fast monterad satellit station alternativt ge möjlighet till fritt val av kemikalier. Kan användas inom all typ av livsmedelsindustri.

Tillhörande uttagspost monteras på vägg och förses med trycksatt vatten (10-160 bar) samt tryckluft. Anslutning av enheten sker med snabbkoppling.

För kunder med ett CCS system kan man använda denna enhet som backup-system alternativt användning av valfri kemikalie. Kan anslutas till alla satellitstationer.

Satelliten har tydligt uppmärkta sugslangar för kemikalier och desinfektionsmedel. Med ett enkelt handgrepp växlar användaren mellan olika media. Bärbara dunkar med kemkoncentrat placeras på vagnen. Vagnen kan även förses med rostfri slangupprullare.

MSU konceptet består av:


- Anslutningspunkt för vatten och tryckluft.
- Rostfri vagn med gummi hjul och anslutningsslangar för vatten och tryckluft.
- Valfri CDE II eller VMS-II DC satellit.
- Valfritt slangkit samt munstycken.
- Slangupprullare kan monteras på vagnen som tillval.

Egenskaper	Fördelar	Fakta
Konstruerad i rostfritt stål	Hygieniskt och robust material	Lämpar sig för användning i livsmedelsproduktion och restauranger
Mobil	Täcker stora ytor	Låg investeringskostnad
Enkel att montera och ansluta	Tidseffektiv	Lägre installationskostnader
Allt-i-ett	Allt på en vagn	Komplett hygienstation

Teknisk information Lagafors® Mobil Satellitstation - MSU – CDE II / VMS II-DC

Inkommande media, uttagspost		CDE II 4-8 bar	VMS II DC 10-160 bar
Vatten	Anslutning	2 m anslutningsslang med snabbkoppling	
	Tryck	4-8 bar	10-160 bar
Luft (Central matning med backventil rekommenderas)	Anslutning	ISO-G 3/8" inv.	
	Tryck	6-8 bar	
	Flöde, min	100 lit / min	
Utgående media			
Vatten / Kemikalie / Desinfektion		Snabbkoppling	
Dimensioner			
Mått BxDxH		600 x 910 x 1140 mm	

Informationen kan ändras utan varsel och producenten förbehåller sig rätten att göra designmodifikationer utan förvarning.
För mer teknisk information, se datablad för VMS II DC och CDE II.



Uttagspost art. nr. 35328
beställs separat.

