


STATIONÄRA SPOLRAMPER - SSB



Lagafors® stationära spolramper, SSB, är framtagen för att på ett effektivt sätt rengöra transportband, conveyrar eller andra typer av föremål i rörelse inom livsmedelsindustrin. Kan förses med media från en satellitstation via en vanlig spolslang, eller, vilket rekommenderas, via rör från Lagafors® Automatic Cleaning System, ACS II, se separat produktblad. Produktserien är indelad i två huvudgrupper, fasta och roterande ramper.

Roterande ramp för vattenspolning höjer rengöringseffekten och minskar vattenförbrukningen. Fasta ramper kan användas överallt men framför allt när det är trångt (t ex insidan på banden). Man använder också fasta ramper för att applicera kemikalie och desinfektion, vilket läggs på som skum.

- Fasta punkter för vatten, kemikalie och desinfektion.
- Roterande ramper för vattenbesparing och ökad effekt.
- Täcker alla mått mellan 200 mm och 800 mm (även större mått finns att tillgå).

Egenskaper	Fördelar	Fakta
Spolning (fast, roterande)	100 % täckning	Maximerat hygienresultat
Spolning (fast, roterande)	Reducerad arbetsinsats	Lägre kostnad
Fast spolramp	Kräver liten plats	Bra i trånga utrymmen
Roterande spolramp	Ökad rengöringseffekt	Lägre vattenförbrukning

Teknisk information Lagafors® Stationära Spol Ramper SSB			
Modell	Fast spolramp, vatten	Roterande spolramp, vatten	Fast skumramp
Anslutningar (invändig gänga)			
Inkommande media	1/2"		
Dimensioner			
Rör	26,9 mm		
Spridningsvinkel			
Munstycken/Avstånd	65° / C = 80-95 mm (rekommenderad)	15° / B = 50-100 mm	40° **
Munstycken/Avstånd	80° / C = 65-80 mm		

Informationen kan ändras utan varsel och producenten förbehåller sig rätten att göra designmodifikationer utan förvarning.

Förklaring:

A = Bandbredd

B = Rekommenderat spolavstånd roterande spolramp

C = Rekommenderat spolavstånd fast spolramp

* Rörhållare samt munstycken ingår ej och beställs separat!

** För optimering av skumramp kontakta Lagafors eller Lagafors återförsäljare.

Installationskit för dubbel ramp (ovan- och undersida) beställs separat, art. nr. 35329.

